

**Garant****Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä, PSC-40 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308560 16
GTIN	4067263014713
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- RFID/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

**Käyttö:**

Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

**Erikoistarvike:**

Kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 – 302417. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450. Jäähdytysnesteputki nro 309885; hylsyavain nro 309893 ja tasapainotusruuvisarja 309906 koko 180.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	80 mm
Ulko-Ø D	34 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Jäähdytiskanavan reikä	lukittava
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Sovitin	PSC-40 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1

Sisäjähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka