

**Garant****Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä, PSC-50 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308562 18
GTIN	4067263014805
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- RFID/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

**Käyttö:**

Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

**Erikoistarvike:**

Kutustusistukan pidennyskappaleet nro 302410 – 302417. Kutustuslaitteet nro 354210 – 354450. Jäähdytysnesteputki nro 309885; hylsyavain nro 309893 ja tasapainotusruuvisarja 309906 koko 180.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	80 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Ulko-Ø D	42 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Sovitin	PSC-50 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1

Sisäjäähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka