

Garant**Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä, PSC-50 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308562 6 |
| GTIN | 4067263014744 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

- RFID/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

Käyttö:

Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 – 302417. Kutustuslaitteet nro 354210 – 354450. Jäähdytysnesteputki nro 309885; hylsyavain nro 309893 ja tasapainotusruuvisarja 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|--------------|
| Ulko-Ø D | 27 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 6 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Jäähdytinkanavan reikä | lukittava |
| Ulkonema A-mitta | 75 mm |
| Sovitin | PSC-50 lyhyt |
| Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 μm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Tuotetyyppi | Kutistusistukka |