

**"Hold fast"-kuppimagneetti, AlNiCo, Ø: 70mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085968 70
GTIN	2050000965340
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus**Malli:**

Magneetin nostamiseen työkappaleen päältä irrotusruuvilla. 2 kiinnityskierrettä M 8 pitimien kiinnittämistä varten.

Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	880 N
Paino	2 kg
Ø	70 mm
Magneettirungon korkeus	64,5 mm
Magneettipään kiinnityskierre	M8 mm
Kiinnityskierteiden lukumäärä	2
Magneettisydämen materiaali	AlNiCo
Tuotetyyppi	Kuppimagneetti

