

**X.LT..ER-D41, X400, Kääntöterienkoko: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221925 16
GTIN	4059782506107
Tuoteluokka	28F

**Kuvaus****Malli:**

Eriyisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterienkoko	16
tyyppi	ST1400
ISO-koodi-kääntöterä	XELW160512-SR-DD
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	4,18 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Laji	X400
Lastuava aine	KM
Syöttö $f_z$ / hammas	0,2 - 1,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	260 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	110 m/min	P
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		