

**Työkalunpidin, muoto B3 säteittäinen, oikea, lyhyt, Varren Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319027 40
GTIN	4067263201199
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutussuuttimilla.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

l_1	22 mm
Varren Ø d ₁	40 mm
h_6	48 mm
h_2	25 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
b_1	85 mm
h_1	25 mm

l_2	44 mm
h_5	32,5 mm
b_2	42,5 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka