

**Työkalunpidin, muoto B6 säteittäinen, vasen, pitkä, Varren Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319057 40
GTIN	4067263201342
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

l_2	44 mm
b_1	118 mm
Varren Ø d ₁	40 mm
b_2	75,5 mm
h_2	25 mm
l_1	22 mm

h ₁	25 mm
h ₅	32,5 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka