



Heilurialusta Paljas, ulkokierre, takaisinkääntyvä, kierre M: M6



Tilaustiedot

Tilausnumero	370068 M6
GTIN	4059245000999
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

Runko fosfatoitua nuorrutusterästä. Kuulan pyörähtäminen estetty. Itsenäinen palautus alkuasentoon. Ulkokierteellinen.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

Tekninen kuvaus

kierre M	M6
enimmäiskantavuus (staattinen)	50 kN
Ulko-Ø D ₁	18 mm
Ulko-Ø D	22 mm
Ø D ₃	8 mm

Korkeus H	16,5 mm
Tuotetyyppi	Heilurialusta