



Heilurialusta Uritettu, ulkokierre, takaisinkääntyvä, kierre M: M5



Tilaustiedot

Tilausnumero	370069 M5
GTIN	4059245001033
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

Runko fosfatoitua nuorrutusterästä. Kuulan pyörähtäminen estetty. Itsenäinen palautus alkuasentoon. Ulkokierteellinen.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Huomautus:

Voidaan yhdistää kiinnityskoukulla nro 370073 ja 370074.

Tekninen kuvaus

kierre M	M5
Ulko-Ø D ₁	15 mm
Ulko-Ø D	18 mm
enimmäiskantavuus (staattinen)	30 kN
Ø D ₃	7 mm
Korkeus H	14 mm

Tuotetyyppi

Heilurialusta