

**X.LT...ER-D411, X500, Kääntöterienkoko: 09mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 221930 09 |
| GTIN | 4059782505865 |
| Tuoteluokka | 28F |

Kuvaus**Malli:**

Eriyisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| tyyppi | INOX, Ti |
| Kääntöterienkoko | 09 |
| ISO-koodi-kääntöterä | XDLT090412-ER-D411 |
| Säätösäde, kun $a_{p \max}$ | 2,27 mm |
| Nirkon säde | 1,2 mm |
| Laji | X500 |
| Lastuava aine | KM |
| Syöttö f_z / hammas | 0,3 - 1,4 mm |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jysintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 230 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 180 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | 140 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 200 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 170 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | S |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |
| ilma | soveltuu | | |