

**X.LT...ER-D411, X500, Kääntöterienkoko: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221930 12
GTIN	4059782506374
Tuoteluokka	28F

Kuvaus**Malli:**

Erityisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

Kääntöterienkoko	12
tyyppi	INOX, Ti
ISO-koodi-kääntöterä	XDLT120512-ER-D411
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	2,73 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Laji	X500
Lastuava aine	KM
Syöttö f_z / hammas	0,3 - 1,4 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	230 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	S
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		