

**Tasojyrsin 47,5° MFPN45, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222800 125/10
GTIN	4960664602452
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Malli:**

Tehokas tasojyrsin, jossa kaksipuoliset, viisikulmaiset kääntöterät. Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja sen ansiosta taloudellisuuden.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	63 mm
Kiinnitysreiän $\emptyset$	40 mm
suurin ulko- $\emptyset$ $D_{max}$	138 mm
Sopiva kääntöterä	PN.. 1205
Terän $\emptyset$ $D_c$	125 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	6 mm
Kääntöterän ruuvi	229700
Terien lkm Z	10

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	47,5 astetta
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229700
----------------	--------