

**Tasojyrsin 475° MFPN45 reiällä kääntöterille PN..****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222800 63/4
GTIN	4960664602353
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Tehokas tasojyrsin, jossa kaksipuoliset, viisikulmaiset kääntöterät. Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja sen ansiosta taloudellisuuden.

Tekninen kuvaus

Terän $\varnothing D_c$	63 mm
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Sopiva kääntöterä	PN.. 1205
Aluslevyn kiinnitysruuvi	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Kiinnitysreiän \varnothing	22 mm
suurin ulko- $\varnothing D_{max}$	76 mm
Aluslevy	229750
Maksimaalinen lastuamissyvyys $a_{p,max}$	6 mm

Kääntö terän ruuvi	229700
Terien lkm Z	4
Varren muoto	reiällä
Asetuskulma κ	47,5 astetta
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/222800-63/4>