

**Tasojyrsin 47,5° MFPN45, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222800 125/13
GTIN	4960664602520
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Tehokas tasojyrsin, jossa kaksipuoliset, viisikulmaiset kääntöterät. Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja sen ansiosta taloudellisuuden.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	40 mm
Kokonaispituus L_{ges}	63 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	6 mm
suurin ulko-Ø D_{max}	138 mm
Terän Ø D_c	125 mm
Kääntöterän ruuvi	229701
Sopiva kääntöterä	PN.. 1205
Terien lkm Z	13

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	47,5 astetta
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229701
----------------	--------