

**Tasojyrstin 47,5° MFPN45, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222800 63/5
GTIN	4960664602421
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Malli:**

Tehokas tasojyrstin, jossa kaksipuoliset, viisikulmaiset kääntöterät. Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja sen ansiosta taloudellisuuden.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	PN.. 1205
Kääntöterän ruuvi	229700
KiinnitysreiänØ	22 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	6 mm
suurin ulko-Ø D <sub>max</sub>	76 mm
Terien lkm Z	5

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	47,5 astetta
Sisäjäähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229700
----------------	--------