



## Jyrsinkääntöterä PNMU 1205 ANER-GM tasojyrsimille PR1210



### Tilaustiedot

Tilausnumero	222816 GG
GTIN	4960664602605
Tuoteluokka	25A

### Kuvaus

#### Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

### Tekninen kuvaus

Syöttö $f_z$ / hammas	0,11 – 0,44 mm
Tyyppi	GG
Vaihtojen/terien lukumäärä	10
ISO-koodi-kääntöterä	PNMU 1205 ANER-GM
Laji	PR1210
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

### Käyttäjätiedot

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		