

Garant**Feedking-pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212910 50/7
GTIN	4045197554499
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti **itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta**. **Optimoitu geometria** vähentää lastuamisvoimaa, joten **pääkaran rasitus pienenee**.

Etu:

Erittäin taloudellinen **erittäin vahvojen, nelileikkuisten** kääntöterien ansiosta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2 käytetään** terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	37 mm
Terän Ø D _c	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 070308

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,85 mm
Kiinnitysreiän \emptyset	22 mm
Terien lkm Z	7
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{\min}$	87 mm
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{\max}$	98 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,85 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	36 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,48 astetta
Sarja	FeedKing
Asetuskulma κ	10 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219810
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2