

**Tasojyrsin 47,5° MFPN45, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 160/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222800 160/8
GTIN	4960664602391
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Tehokas tasojyrsin, jossa kaksipuoliset, viisikulmaiset kääntöterät. Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja sen ansiosta taloudellisuuden.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	40 mm
Sopiva kääntöterä	PN.. 1205
Terän Ø D _c	160 mm
Kääntöterän ruuvi	229700
Aluslevyn kiinnitysruuvi	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Aluslevy	229750
Kokonaispituus L _{ges}	63 mm
suurin ulko-Ø D _{max}	173 mm

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	6 mm
Terien lkm Z	8
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	47,5 astetta
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Aluslevy	229750
Kiinnitysruuvi	229702
Kiinnitysruuvi	229700