

**Tasojyrsin 47,5° MFPN45, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222800 63/6
GTIN	4960664602490
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Tehokas tasojyrsin, jossa kaksipuoliset, viisikulmaiset kääntöterät. Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja sen ansiosta taloudellisuuden.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	PN.. 1205
Terän Ø D _c	63 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	6 mm
Kääntöterän ruuvi	229701
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
suurin ulko-Ø D _{max}	76 mm
Terien lkm Z	6
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	47,5 astetta

Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229701
----------------	--------