



## Jyrsinkääntöterä PNEU 1205 ANER-GL tasojyrsimille PR1210



### Tilaustiedot

Tilausnumero	222817 GG
GTIN	4960664626830
Tuoteluokka	25A

### Kuvaus

**Malli:**

Hiottu malli. Huomattavasti korkeammille pinnanlaaduille.

**Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

### Tekninen kuvaus

Tyyppi	GG
Syöttö $f_z$ / hammas	0,06 – 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	10
ISO-koodi-kääntöterä	PNEU 1205 ANER-GL
Laji	PR1210
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		