

**Tasojyrsin 47,5° MFPN45, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 160/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222800 160/12
GTIN	4960664602469
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Tehokas tasojyrsin, jossa kaksipuoliset, viisikulmaiset kääntöterät. Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja sen ansiosta taloudellisuuden.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	40 mm
Kääntöterän ruuvi	229700
suurin ulko-Ø D_{max}	173 mm
Kokonaispituus L_{ges}	63 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	6 mm
Sopiva kääntöterä	PN.. 1205
Terän Ø D_c	160 mm
Terien lkm Z	12

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	47,5 astetta
Sisäjäähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229700
----------------	--------