

**Tasojyrsin 47,5° MFPN45, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222800 80/5
GTIN	4960664602360
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Tehokas tasojyrsin, jossa kaksipuoliset, viisikulmaiset kääntöterät. Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja sen ansiosta taloudellisuuden.

Tekninen kuvaus

Aluslevy	229750
Kääntöterän ruuvi	229700
Terän Ø D _c	80 mm
KiinnitysreiänØ	27 mm
Aluslevyn kiinnitysruuvi	229702 (SW5; 6,0 Nm)
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	6 mm
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
Sopiva kääntöterä	PN.. 1205

suurin ulko- \varnothing D_{max}	93 mm
Terien lkm Z	5
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	47,5 astetta
Sisäjäähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Aluslevy	229750
Kiinnitysruuvi	229700
Kiinnitysruuvi	229702