

**PNMU 1205 ANER-SM, CA6535, Tyyppi: S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222819 S
GTIN	4960664686520
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Syöttö f_z / hammas: 0,06 – 0,15 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,06 – 0,15 mm
tyyppi	S
Vaihtojen/terien lukumäärä	10
ISO-koodi-kääntöterä	PNMU 1205 ANER-SM
Laji	CA6535
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		