

**Tasojyrsin 47,5° MFPN45, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222800 80/6
GTIN	4960664602438
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Tehokas tasojyrsin, jossa kaksipuoliset, viisikulmaiset kääntöterät. Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja sen ansiosta taloudellisuuden.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	6 mm
Kääntöterän ruuvi	229700
Terän Ø D_c	80 mm
Kiinnitysreiän Ø	27 mm
Sopiva kääntöterä	PN.. 1205
suurin ulko-Ø D_{\max}	93 mm
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Terien lkm Z	6
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	47,5 astetta

Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229700
----------------	--------