

**Tasojyrsin 47,5° MFPN45, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 200/14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222800 200/14
GTIN	4960664602476
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Tehokas tasojyrsin, jossa kaksipuoliset, viisikulmaiset kääntöterät. Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja sen ansiosta taloudellisuuden.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229700
Terän Ø D _c	200 mm
KiinnitysreiänØ	60 mm
Sopiva kääntöterä	PN.. 1205
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	6 mm
Kokonaispituus L _{ges}	63 mm
suurin ulko-Ø D _{max}	213 mm
Terien lkm Z	14

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	47,5 astetta
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229700
----------------	--------