

**Tasojyrsin 47,5° MFPN45, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222800 100/8
GTIN	4960664602445
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Tehokas tasojyrsin, jossa kaksipuoliset, viisikulmaiset kääntöterät. Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja sen ansiosta taloudellisuuden.

Tekninen kuvaus

suurin ulko-Ø D_{max}	113 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	6 mm
Kääntöterän ruuvi	229700
Terän Ø D_c	100 mm
Sopiva kääntöterä	PN.. 1205
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
KiinnitysreiänØ	32 mm
Terien lkm Z	8

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	47,5 astetta
Sisäjäähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229700
----------------	--------