



Magneettinostin levyille, ferriitti, Tyyppi: 964



Tilaustiedot

Tilausnumero	085970 964
GTIN	2050000965487
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Tehokas ferriittikestomagneetti alumiinikuoressa. Työkappale irrotetaan pikairrotusmekanismilla.

Käyttö:

Pelti- ja teräslevyjen turvalliseen siirtämiseen.

Tekninen kuvaus

Korkeus	38 mm
Suurin pitovoima 90° kulmassa akseliin	340 N
Paino	2,8 kg
tyyppi	964
Leveys	98 mm
Suurin pitovoima akselin suunnassa	1700 N
Pituus	118 mm
Magneettisydämen materiaali	ferriitti
Tuotetyyppi	Magneettinostin

