

**PNMU 1205 ANER-GM, PR1510, Tyyppi: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222814 GG
GTIN	4960664671144
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Syöttö f_z / hammas: 0,11 – 0,44 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	GG
Syöttö f_z / hammas	0,11 – 0,44 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	10
ISO-koodi-kääntöterä	PNMU 1205 ANER-GM
Laji	PR1510
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		