

Garant
PKD-jyrsin sisäjähdytyksellä liukuva leikkuu, PKD, Ø h10 DC: 12mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	209620 12
GTIN	4045197478160
Tuoteluokka	11Y

Kuvaus
Malli:

Tehokas PKD-jyrsin täyttää **korkeimmat lastuamistehovaatimukset GFK-, CFK- ja grafiittityöstössä. Akselikulma negat. $\alpha = -4^\circ$.**

Työntöleikkuu.

Materiaali painautuu alustaa vasten. Soveltuu erinomaisesti ohuille materiaaleille.

Sisäjähdytys: kyllä

Toleranssi, nimellis-Ø: h10

HammaslukuZ: 2

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HA, h6

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L_c : 20 mm

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus: 30 mm

Kavennuksen Ø D_1 : 11 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s : 12 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z uranjyrsintään grafiitissa	0,14 mm
HammaslukuZ	2
Syöttö f_z uranjyrsintään GFK CFK:ssa	0,08 mm
Terän Ø D_c	12 mm
Kavennuksen Ø D_1	11 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	30 mm

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Terän pituus L_c	20 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Toleranssi, nimellis- \varnothing	h10
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	PKD
Lastuava aine	PKD
Standardi	Tehdasnormi
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjähdytys	kyllä
Värirengas	musta
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	2400 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	2000 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	1500 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	1000 m/min	N
PE-HD	soveltuu	900 m/min	N
PA 66	soveltuu	900 m/min	N
PEEK	soveltuu	800 m/min	N
PVDF GF20	soveltuu	1200 m/min	N
POM GF25	soveltuu	1200 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	1000 m/min	N

PEEK GF30	soveltuu	1000 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	1000 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	800 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
MMC	soveltuu	400 m/min	N
GFK	soveltuu	500 m/min	N
CFK	soveltuu	500 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varren hionta ulosvetosuojatuille kavennusholkeille Varren-Ø työkalu 12 mm	SZ2025 12
Varrenhionta Tyyppe HB	129100 HB