


Garant**XDLT 120408 ER, HB7635, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212979 INOX
GTIN	4045197581822
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ **Tekninen kuvaus**

tyyppi	INOX
ISO-koodi-kääntöterä	XDLT 120408 ER
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	2,6 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7635
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,8 mm
Syöttö f_z / hammas	1,07 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		