

**Garant****XDLT 09T308 ER, HB7635, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212959 INOX
GTIN	4045197581709
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	INOX
ISO-koodi-kääntöterä	XDLT 09T308 ER
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,99 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7635
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,15 mm
Syöttö $f_z$ / hammas	0,86 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	45 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		