

Garant**XDLT 09T308 TN, HB7535, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212962 INOX
GTIN	4045197362346
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ **Tekninen kuvaus**

tyyppi	INOX
ISO-koodi-kääntöterä	XDLT 09T308 TN
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,99 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7535
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,15 mm
Syöttö f_z / hammas	0,86 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	sopii rajoituksin		