

**Tasojyrsin 75° MSRS, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 315/14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	224000 315/14
GTIN	4960664533176
Tuoteluokka	25P

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinpää, jossa normaali ja tiheä hammasjako.

Käyttö:

Leikkaussyvyyydet 12 mm:iin saakka ja korkeat syötöt tehokasta rouhintaa varten. Innovatiivisen kääntöteräurituksen ansiosta leikkauspainetta ja sitä myötä tärinää on pystytty vähentämään huomattavasti. Näin lastuamislevyyttä voidaan suurentaa ja lastuamismääriä nostaa huomattavasti.

Tekninen kuvaus

suurin ulko-Ø D_{max}	322 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	12 mm
Terän Ø D_c	315 mm
Kokonaispituus L_{ges}	60 mm
Sopiva kääntöterä	SP.. 1806
KiinnitysreiänØ	60 mm
Kotelo	229765
Ruuvi säilytys-riasialle	229704

Kääntöterän ruuvi	229703 (T25; 7,5 Nm)
Terien lkm Z	14
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	75 astetta
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229704
Kasetti	229765
Kiinnitysruuvi	229703