

Garant**XDLW 070308 SR, HB7530, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212923 ST900
GTIN	4045197581501
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Syöttö f_z / hammas: 0,72 mm

ISO-koodi-kääntöterä: XDLW 070308 SR

tyyppi: ST900

Nirkon säde: 0,8 mm

Säätösäde, kun $a_{p \max}$: 1,58 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST900
ISO-koodi-kääntöterä	XDLW 070308 SR
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,58 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7530
Lastuava aine	KM

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,85 mm
Syöttö f_z / hammas	0,72 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	320 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	270 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	230 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		