

**Tasojyrsin 75° MSRS, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	224000 100/6
GTIN	4960664532988
Tuoteluokka	25P

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinpää, jossa normaali ja tiheä hammasjako.

Käyttö:

Leikkaussyvytydet 12 mm:iin saakka ja korkeat syötöt tehokasta rouhintaa varten. Innovatiivisen kääntöteräurituksen ansiosta leikkauspainetta ja sitä myötä tärinää on pystytty vähentämään huomattavasti. Näin lastuamislevyyttä voidaan suurentaa ja lastuamismääriä nostaa huomattavasti.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
KiinnitysreiänØ	32 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	12 mm
suurin ulko-Ø D_{max}	107 mm
Terän Ø D_c	100 mm
Sopiva kääntöterä	SP.. 1806
Kääntöterän ruuvi	229703 (T25; 7,5 Nm)
Terien lkm Z	6

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	75 astetta
Sisäjäähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229703
----------------	--------