

Garant**XDLT 120408 ER, HU7810, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212966 ALU
GTIN	4045197581723
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Syöttö f_z / hammas: 1 mm

ISO-koodi-kääntöterä: XDLT 120408 ER

tyyppi: ALUM.

Nirkon säde: 0,8 mm

Säätösäde, kun $a_{p \max}$: 2,6 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALUM.
ISO-koodi-kääntöterä	XDLT 120408 ER
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	2,6 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HU7810
Lastuava aine	KM

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,8 mm
Syöttö f_z / hammas	1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	1200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	1100 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		