

**Tasojyrsin 75° MSRS, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 315/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	224000 315/16
GTIN	4960664533183
Tuoteluokka	25P

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinpää, jossa normaali ja tiheä hammasjako.

Käyttö:

Leikkaussyvytydet 12 mm:iin saakka ja korkeat syötöt tehokasta rouhintaa varten. Innovatiivisen kääntöteräurituksen ansiosta leikkauspainetta ja sitä myötä tärinää on pystytty vähentämään huomattavasti. Näin lastuamislevyyttä voidaan suurentaa ja lastuamismääriä nostaa huomattavasti.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	315 mm
KiinnitysreiänØ	60 mm
Kääntöterän ruuvi	229703 (T25; 7,5 Nm)
Sopiva kääntöterä	SP.. 1806
suurin ulko-Ø D _{max}	322 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	12 mm
Kokonaispituus L _{ges}	60 mm
Terien lkm Z	16

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	75 astetta
Sisäjäähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrsein

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229703
----------------	--------