



Vastakierretappi kapeat urat, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 082860 1 |
| GTIN | 4012929450107 |
| Tuoteluokka | 04D |

Kuvaus

Malli:

Sitkeää kromi-vanadiiniterästä. Urien terävät särmät tarttuvat kiinni porattuun ruuviin ja vetävät sen pois. Varustettu nelikulmalla, jotta voidaan käyttää kierretappivääntiön tai vastaavien laitteiden kanssa.

Käyttö:

Murtuneiden ruuvien ulosvetämiseen oikeakätisellä kierteellä (alkureiän Ø poraustaulukon mukaan, vastakierretappia käännetään vastapäivään).

Sopii:

Teräs.

Huomautus:

UNC- ja UNF-kierteet saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Sopii ruuveille/pulteille | M3 – M4 |
| Alkureiän Ø | 1,8 mm |
| tyyppi | 1 |
| sopii tuotteelle | teräs |
| Tuotetyyppi | Ruuvien ulosvetäjä |