

**Tasojyrsin 75° MSRS, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	224000 125/6
GTIN	4960664533015
Tuoteluokka	25P

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinpää, jossa normaali ja tiheä hammasjako.

Käyttö:

Leikkaussyvytydet 12 mm:iin saakka ja korkeat syötöt tehokasta rouhintaa varten. Innovatiivisen kääntöteräurituksen ansiosta leikkauspainetta ja sitä myötä tärinää on pystytty vähentämään huomattavasti. Näin lastuamislevyyttä voidaan suurentaa ja lastuamismääriä nostaa huomattavasti.

Tekninen kuvaus

Kotelo	229765
KiinnitysreiänØ	40 mm
Kääntöterän ruuvi	229703 (T25; 7,5 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	12 mm
Ruuvi säilytys-riasialle	229704
Sopiva kääntöterä	SP.. 1806
Kokonaispituus L_{ges}	60 mm
Terän Ø D_c	125 mm

suurin ulko- \varnothing D_{max}	132 mm
Terien lkm Z	6
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	75 astetta
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229704
Kasetti	229765
Kiinnitysruuvi	229703