

**Tasojyrsin 75° MSRS, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	224000 125/8
GTIN	4960664533022
Tuoteluokka	25P

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinpää, jossa normaali ja tiheä hammasjako.

Käyttö:

Leikkaussyvytydet 12 mm:iin saakka ja korkeat syötöt tehokasta rouhintaa varten. Innovatiivisen kääntöteräurituksen ansiosta leikkauspainetta ja sitä myötä tärinää on pystytty vähentämään huomattavasti. Näin lastuamislevyyttä voidaan suurentaa ja lastuamismääriä nostaa huomattavasti.

Tekninen kuvaus

suurin ulko-Ø D_{max}	132 mm
KiinnitysreiänØ	40 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	12 mm
Terän Ø D_c	125 mm
Kääntöterän ruuvi	229703 (T25; 7,5 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	60 mm
Sopiva kääntöterä	SP.. 1806
Terien lkm Z	8

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	75 astetta
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229703
----------------	--------