

**Tasojyrsin 75° MSRS, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 160/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	224000 160/8
GTIN	4960664533053
Tuoteluokka	25P

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinpää, jossa normaali ja tiheä hammasjako.

Käyttö:

Leikkaussyvytydet 12 mm:iin saakka ja korkeat syötöt tehokasta rouhintaa varten. Innovatiivisen kääntöteräurituksen ansiosta leikkauspainetta ja sitä myötä tärinää on pystytty vähentämään huomattavasti. Näin lastuamislevyyttä voidaan suurentaa ja lastuamismääriä nostaa huomattavasti.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	12 mm
KiinnitysreiänØ	40 mm
Ruuvi säilytys-riasialle	229704
Sopiva kääntöterä	SP.. 1806
Kääntöterän ruuvi	229703 (T25; 7,5 Nm)
suurin ulko-Ø $D_{\ max}$	167 mm
Kokonaispituus $L_{\ ges}$	60 mm
Kotelo	229765

Terän Ø D _c	160 mm
Terien lkm Z	8
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	75 astetta
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229704
Kiinnitysruuvi	229703
Kasetti	229765