

**Tasojyrsin 75° MSRS, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	224000 80/4
GTIN	4960664532933
Tuoteluokka	25P

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinpää, jossa normaali ja tiheä hammasjako.

Käyttö:

Leikkaussyvytydet 12 mm:iin saakka ja korkeat syötöt tehokasta rouhintaa varten. Innovatiivisen kääntöteräurituksen ansiosta leikkauspainetta ja sitä myötä värinää on pystytty vähentämään huomattavasti. Näin lastuamislevyyttä voidaan suurentaa ja lastuamismääriä nostaa huomattavasti.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	12 mm
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Sopiva kääntöterä	SP.. 1806
Terän Ø D_c	80 mm
Kääntöterän ruuvi	229703 (T25; 7,5 Nm)
Ruuvi säilytys-riasialle	229704
Kotelo	229765
suurin ulko-Ø D_{max}	87 mm

KiinnitysreiänØ	27 mm
Terien lkm Z	4
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	75 astetta
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229704
Kiinnitysruuvi	229703
Kasetti	229765