

**Tasojyrsin 75° MSRS, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/6mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 224000 80/6 |
| GTIN | 4960664532940 |
| Tuoteluokka | 25P |

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinpää, jossa normaali ja tiheä hammasjako.

Käyttö:

Leikkaussyvytydet 12 mm:iin saakka ja korkeat syötöt tehokasta rouhintaa varten. Innovatiivisen kääntöteräurituksen ansiosta leikkauspainetta ja sitä myötä tärinää on pystytty vähentämään huomattavasti. Näin lastuamislevyettä voidaan suurentaa ja lastuamismääriä nostaa huomattavasti.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------------|
| Terän Ø D _c | 80 mm |
| enimmäistyöstösyvyys a _{p max} | 12 mm |
| Kokonaispituus L _{ges} | 50 mm |
| KiinnitysreiänØ | 27 mm |
| suurin ulko-Ø D _{max} | 87 mm |
| Sopiva kääntöterä | SP.. 1806 |
| Kääntöterän ruuvi | 229703 (T25; 7,5 Nm) |
| Terien lkm Z | 6 |

| | |
|--------------------|------------|
| varren malli | reiällä |
| Asetuskulma κ | 75 astetta |
| Sisäjähdytys | ei |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Tasojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|----------------|--------|
| Kiinnitysruuvi | 229703 |
|----------------|--------|