



Vastakierretappi kapeat urat, Tyyppi: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	082862 4
GTIN	4018754042050
Tuoteluokka	04D

Kuvaus

Malli:

Sitkeää kromi-vanadiiniterästä. Urien terävät särmät tarttuvat kiinni porattuun ruuviin ja vetävät sen pois. Varustettu nelikulmalla, jotta voidaan käyttää kierretappivääntiön tai vastaavien laitteiden kanssa.

Käyttö:

Soveltuu alumiinille, messingille, INOXille.

Murtuneiden ruuvien ulosvetämiseen oikeakätisellä kierteellä (alkureiän Ø poraustaulukon mukaan, vastakierretappia käännetään vastapäivään).

Sopii:

Alumiini, messinki, INOX.

Huomautus:

UNC- ja UNF-kierteet saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

tyyppi	4
Sopii ruuveille/pulteille	M10 – M12
Alkureiän Ø	6,4 mm
sopii tuotteelle	alumiini
sopii tuotteelle	messinki
sopii tuotteelle	INOX
Tuotetyyppi	Ruuvien ulosvetäjä

