

Garant
PKD-pallojyrsin, sisäjähdytys suora leikkuu, PKD, Ø e8 DC: 3 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	209655 3
GTIN	4045197513304
Tuoteluokka	11Y

Kuvaus
Malli:

Tehokas PKD-jyrsin täyttää **korkeimmat lastuamistehovaatimukset GFK-, CFK- ja grafiittityöstössä.**

Suora leikkuu neutraaliin työstöön.

HammaslukuZ: 2

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L_c : 2,5 mm

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus: 9 mm

Kavennuksen $\varnothing D_1$: 2,8 mm

Kokonaispituus L: 60 mm

varren $\varnothing D_s$: 6 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z kopiojyrsintään GFK CFK:ssa	0,05 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	9 mm
Terän $\varnothing D_c$	3 mm
Syöttö f_z särmäykseen GFK CFK:ssa	0,03 mm
HammaslukuZ	2
Kavennuksen $\varnothing D_1$	2,8 mm
Syöttö f_z kopiojyrsintään grafiitissa	0,1 mm
Syöttö f_z särmäykseen grafiitissa	0,06 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm

Kokonaispituus L	60 mm
Terän pituus L _c	2,5 mm
Säde R	1,5 mm
Pinnoitus	PKD
Lastuava aine	PKD
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a _e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys a _e jyrinnän aikana	0,2×D särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA
Sisäjähdytys	kyllä
Värirengas	musta
Tuotetyyppi	Varsijyrin

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------