

**Garant****OFMT 050405 TR, HB7635, Tyyppi: INOX**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	213340 INOX
GTIN	4045197302649
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Malli:**

Erittäin lujat käanttöterät ISO-standardimittojen mukaan tarkkuussinrattu ja hiottuja. Hienorakeiset materiaalit - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

## Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
Syöttö $f_z$ / hammas	0,14 mm
Nirkon säde	0,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
ISO-koodi-käanttöterä	OFMT 050405 TR
Laji	HB7635
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Käanttöterä jyrshintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	795 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	720 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	645 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	260 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	185 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	135 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	45 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	120 m/min	K
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		