

Garant**OFMT 050405, HB735, Tyyppi: UNI**

Tilaustiedot

Tilausnumero	213345 UNI
GTIN	4045197454973
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujat kääntöterät ISO-standardimittojen mukaan tarkkuussinrattuina ja hiottuja.
Hienorakeiset materiaalit - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

tyyppi: UNI

Nirkon säde: 0,5 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Nirkon säde	0,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
ISO-koodi-kääntöterä	OFMT 050405
Laji	HB735
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	170 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	45 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	140 m/min	K
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	sopii rajoituksin		