

**Garant****TwinCut-tasojyrsin 45° normaali jako, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213415 50/4
GTIN	4045197605481
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Alkaen Ø:sta 160 mm DIN 2079 -normin mukaisiin kiinnikkeisiin 4 lisäkiinnitysreiällä ja ilman sisäjäähdytystä.

**Käyttö:**

Kaksipuoliset 8-leikkuiset terät (ON.U) tai 4-leikkuiset terät (SN.U).

**Varaosa:**

Aluslevyruuvi nro 219899. Aluslevy nro 21 9897 (sopii molempiin kääntöterätyyppeihin).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Teriä ON.U ja SN.U ei voida sekoittaa.

**Tekninen kuvaus**

Aluslevy	219897
kokonaispituus $L_{ges}$ ON.U-terille	38,3 mm
suurin ulko-Ø $D_{max}$ ON.U-terille	61,8 mm

suurin ulko- $\varnothing$ $D_{max}$ SN.U-terille	65,2 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Sopiva kääntöterä	SN.U
Sopiva kääntöterä	ON.U
Aluslevyn kiinnitysruuvi	219899
Terän $\varnothing$ $D_c$	50 mm
kokonaispituus $L_{ges}$ SN.U-terille	40 mm
Kiinnitysreiän $\varnothing$	22 mm
Terien lkm Z	4
Sarja	TwinCut
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	45 astetta
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Tasojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 15IP	674252 15IP
Aluslevy	219897
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219898
Kiinnitysruuvi	219899