

**Kulmajyrsin 90° MEW, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 50/5Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225200 50/5L
GTIN	4960664648238
Tuoteluokka	250

Kuvas**Malli:****Taloudellisesti 4 terällä.****Tekninen kuvaus**

Ulkoneman pituus L_1	40 mm
Kääntöterienkoko	10
Varren Ø D_s h6	32 mm
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Terän Ø D_c	50 mm
Sopiva kääntöterä	LOMU..
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	10 mm
Kokonaispituus L_{ges}	120 mm
Terien lkm Z	5
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi

229713