

**Kulmajyrsin 90° MEW, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	225210 40/4
GTIN	4960664648672
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:
Taloudellisesti 4 terällä.

Tekninen kuvaus

Kääntöterienkoko	15
KiinnitysreiänØ	16 mm
Kääntöterän ruuvi	229714 (15IP; 3,5 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	15 mm
Sopiva kääntöterä	LOMU..
Terän Ø D _c	40 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Terien lkm Z	4
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229714
----------------	--------